



Záhlubník KOMET®, stopka Weldon, Typ: M12



Údaje o objednávce

Artikové číslo	216660 M12
GTIN	4047109013131
Třída artiklu	24D

Popis

Použití:

Pro zhotovování zahloubení pro šrouby s válcovou hlavou dle DIN 74 list 2, od M8 s vnitřním chlazením.

Technický popis

Ø zahloubení D ₁ H14	20 mm
Minimální Ø d _{min}	13 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Vyměnitelná destička č. 216780 – 216910; č. 216950	24-010 / 110
Pro šrouby s válcovou hlavou DIN	M12
Ø stopky D _s h6	25 mm
Maximální hloubka zahlubování l	20 mm
Počet břitů Z	1
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WOEX
Počet vyměnitelných břitových destiček	1
Celková délka L _{celk.}	100 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Záhlubníky

Příslušenství

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 8IP2

239652 8IP2