

**Rohová fréza 90° MEW, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 20/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225200 20/3
GTIN	4960664648108
Třída artiklu	250

**Popis**

**Provedení:**  
**Hospodárné se 4 břity.**

**Technický popis**

Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOMU..
Délka vyložení $L_1$	30 mm
Ø břitu $D_c$	20 mm
Velikost vyměnitelných destiček	10
Celková délka $L_{celk.}$	110 mm
Ø stopky $D_s$ h6	20 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	10 mm
Počet břitů Z	3
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Stupňové frézování
Vnitřní chlazení	ano

Druh produktu

Rohová fréza

---

## Příslušenství

Upínací šroub

229713