

**Rohová fréza 90° MEW, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 40/5mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 225210 40/5   |
| GTIN           | 4960664648641 |
| Třída artiklu  | 250           |

**Popis**

**Provedení:**  
**Hospodárné se 4 břity.**

**Technický popis**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Šroub pro vyměnitelné destičky             | 229713 (8IP; 1,2 Nm) |
| Celková délka $L_{\text{celk.}}$           | 40 mm                |
| Ø břitu $D_c$                              | 40 mm                |
| Velikost vyměnitelných destiček            | 10                   |
| Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$ | 10 mm                |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička        | LOMU..               |
| Upínací otvor Ø                            | 16 mm                |
| Počet břitů Z                              | 5                    |
| Provedení stopky                           | s otvorem            |
| Úhel nastavení $\kappa$                    | 90 stupeň            |
| Použití frézy                              | Rohové frézování     |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Použití frézy    | Stupňové frézování |
| Vnitřní chlazení | ano                |
| Druh produktu    | Rohová fréza       |

---

## Příslušenství

|               |        |
|---------------|--------|
| Upínací šroub | 229713 |
|---------------|--------|