

**Rohová fréza 90° MEW, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 32/4Lmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225200 32/4L
GTIN	4960664648191
Třída artiklu	250

Popis

Provedení:
Hospodárné se 4 břity.

Technický popis

Velikost vyměnitelných destiček	10
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	10 mm
Ø stopky D_s h6	25 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	130 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø břitu D_c	32 mm
Délka vyložení L_1	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOMU..
Počet břitů Z	4
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Stupňové frézování
Vnitřní chlazení	ano

Druh produktu

Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub

229713