

 KOMET**Vyměnitelná břitová destička KOMET Unisix®, BK7710, Označení typ W29:  
34-110****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	216950 34-110
GTIN	2050002046740
Třída artiklu	24T

**Popis****Vhodné pro :**

Záhlubník s vyměnitelnými destičkami č. 21 6660.  
ISO kód vyměnitelné břitové destičky: WOEX 06T304  
Rohový rádius: 0,4 mm

**Technický popis**

Označení	34-110
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 06T304
Rohový rádius	0,4 mm
Počet výměn/řezání	3
Typ	BK7710
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

## Údaje o uživateli

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliník, plasty	vhodný	350 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	200 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	200 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	omezené použití	150 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		