

 KOMET**Vyměnitelná břitová destička KOMET Unisix®, BK8425, Označení typ W29:
24-010****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 216850 24-010 |
| GTIN | 2050001102584 |
| Třída artiklu | 24T |

Popis**Vhodné pro :**

Záhlubník s vyměnitelnými destičkami č. 21 6660.
ISO kód vyměnitelné břitové destičky: WOEX 05T304
Rohový rádius: 0,4 mm

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|--|
| Označení | 24-010 |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WOEX 05T304 |
| Rohový rádius | 0,4 mm |
| Počet výměn/řezání | 3 |
| Typ | BK8425 |
| Řezný materiál | TK |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Ocel < 500 N/mm ² | omezené použití | 200 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | omezené použití | 200 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | omezené použití | 200 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | vhodný | 140 m/min | P |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | 120 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 120 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 100 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | vhodný | 30 m/min | S |
| mokrý max. | vhodný | | |
| suché | omezené použití | | |