

 KOMET**Vyměnitelná břitová destička KOMET Unisix®, BK62, Označení typ W29:
10-010****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	216780 10-010
GTIN	2050002046665
Třída artiklu	24T

Popis**Vhodné pro :**

Záhlubník s vyměnitelnými destičkami č. 21 6660.
ISO kód vyměnitelné břitové destičky: WOEX 030204
Rohový rádius: 0,4 mm

Technický popis

Označení	10-010
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 030204
Rohový rádius	0,4 mm
Počet výměn/řezání	3
Typ	BK62
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	160 m/min	K
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		