

 KOMET**Vyměnitelná břitová destička KOMET Unisix®, BK8425, Označení typ W29:
34-010****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	216850 34-010
GTIN	2050001102591
Třída artiklu	24T

Popis**Vhodné pro :**

Záhlubník s vyměnitelnými destičkami č. 21 6660.
ISO kód vyměnitelné břitové destičky: WOEX 06T304
Rohový rádius: 0,4 mm

Technický popis

Označení	34-010
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 06T304
Rohový rádius	0,4 mm
Počet výměn/řezání	3
Typ	BK8425
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	200 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	200 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	200 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	30 m/min	S
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		