

**Rohová fréza 90° MFWN, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 50/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225600 50/3
GTIN	4960664647392
Třída artiklu	250

Popis**Provedení:**

Fréza s dvoustrannými vyměnitelnými břitovými destičkami. Kombinace úhlu nastavení, provedení prostoru pro třísky, včetně geometrií a úhlu řezu vyměnitelných břitových destiček zajišťují vynikající obráběcí výkon, odvádění třísek, životnost a nízké řezné síly a díky tomu vysokou hospodárnost.

Technický popis

Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	8 mm
Celková délka $L_{celk.}$	110 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WNMU 0806..
Délka vyložení L_1	30 mm
Ø stopky $D_s\ h6$	32 mm
Ø břitu D_c	50 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229700 (T15; 4,2 Nm)
Počet břitů Z	3
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování

Použití frézy	Stupňové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229700
---------------	--------