

**Garant**
**ONMU 05T6 ANER, HB7520, Typ: ST900**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213426 ST900
GTIN	4045197605931
Třída artiklu	21A

**Popis**
**Provedení:**

Oboustranná s 2×8 břity.

**Doporučení:**
**Pro nejvyšší kvalitu povrchu zvolte toleranci destiček E a zkombinujte ji se širokou dokončovací destičkou (destičkami).**
**Upozornění:**

 Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ 

 Maximální hloubka řezu  $a_{p \max}$ : 3 mm

Typ: ST900

 Posuv  $f_z$  na zub: 0,3 mm

**Technický popis**

Typ	ST900
Posuv $f_z$ na zub	0,3 mm
Počet výměn/řezání	16
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ONMU 05T6 ANER
Typ	HB7520

Řezný materiál	TK
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	3 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

### Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	300 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	280 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	260 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		