

Garant**Rovinná fréza 45°, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 200/10mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	213890 200/10
GTIN	4045197666581
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

45° frézovací hlava pro rovinné frézování s klidným chodem. Přesné uložení vyměnitelných destiček díky speciálním tvrdokovovým podložkám. Pro upínače dle DIN 2079 se 4 dodatečnými upevňovacími otvory.

Technický popis

Podložka	219860
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	63 mm
Maximální vnější Ø D_{max}	213 mm
Upínací šroub pro podložku	219861 (TX8)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SE.. 1203..
Ø břitu D_c	200 mm
Upínací šroub pro vyměnitelnou destičku	219862 (25IP; 6 Nm)
Upínací otvor Ø	60 mm

Počet břitů Z	10
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	rovinná fréza

Příslušenství

Upínací šroub	219862
Tvrdokovová opěrná destička	219860
Upínací šroub	219861