

**Garant****ONMU 05T6 ANER, HB7520, Typ: UNI****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213438 UNI
GTIN	4045197605962
Třída artiklu	21A

**Popis****Provedení:**

Oboustranná s 2×8 břity.

**Doporučení:****Pro nejvyšší kvalitu povrchu zvolte toleranci destiček E a zkombinujte ji se širokou dokončovací destičkou (destičkami).****Upozornění:**Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ Maximální hloubka řezu  $a_{p \max}$ : 3 mm

Typ: UNI

**Technický popis**

Typ	UNI
Počet výměn/řezání	16
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ONMU 05T6 ANER
Typ	HB7520
Řezný materiál	TK

Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	3 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	280 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	260 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	240 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120 m/min	M
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		