

**HELICOIL® Plus**  
made by **BOLLHOFF****Sada pro opravy zavítů, Obsah: M2,5-M6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	082820 M2,5-M6
GTIN	4250361202605
Třída artiklu	04D

**Popis****Provedení:**

Souprava pro opravy zavítů skládající se z různých sad pro opravy metrických závitů ISO. Velmi pevné, volně průchozí závitové vložky HeliCoil®plus z **ušlechtilé oceli s vysokou odolností vůči opotřebení, nízkým třením závitu** s úzkými tolerancemi, **vysokou kvalitou povrchu i odolností vůči korozi a vysokým teplotám**. Pružná konstrukce umožňuje rovnoměrné rozložení zátěže a pnutí a vytváří tak **trvalé** šroubové spojení nejvyšší kvality **pro všechna provozní zatížení** (statické, dynamické) s **ideálním přenosem síly**. Nekomplicovaná rychlá montáž, vzniká kalibrovaný, oboustranně použitelný vnitřní závit. **320dílná sada:**(20 vložek 1xD; 1,5xD; 2xD – M2,5; M3; M4; M5; M6)

**Použití:**

K hospodárné **obnově poškozených** nebo **opotřebených závitů** a jako konstrukční prvek k **pancéřování závitů** při použití materiálů s malou pevností ve stříhu (např. hliníkové a hořčíkové slitiny).

**Rozsah dodávky:**

Závitové vložky Helicoil®plus různých rozměrů a délek, 5 spirálových vrtáků, 5 ručních HSS závitníků, 5 vestavných vřeten, 5 lamačů čepů, 1 plastový kufřík (d×š×v) 420×340×120 mm.

**Upozornění:**

Strojní závitník HSS-E-PM s povlakem TiCN viz č. 133550 a č. 138200.

- **Vhodné mezní kalibrační trny pro kontrolu závitů viz č. 486000 a násl.**
- **Samozajišťovací vložky, jiné rozměry a závitové vložky UNC / UNF k dodání na poptávku.**

## Technický popis

Počet vložek délka závitu 2xD	100
Počet vložek délka závitu 1,5xD	100
Počet vložek délka závitu 1xD	100
Druh produktu	Oprava závitů