

**Garant****SEKN 1203 AFTN, HB7525, Typ: UNI**

## Údaje o objednávkce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 213909 UNI    |
| GTIN           | 4045197302748 |
| Třída artiklu  | 21A           |

## Popis

### Upozornění:

Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p\max} = 3,5$  mm.

## Technický popis

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Typ                                  | UNI  |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SEKN 1203 AFTN                             |
| Typ                                  | HB7525                                     |
| Řezný materiál                       | TK   |
| Počet výměn/řezání                   | 4  |
| Druh produktu                        | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |

## Údaje o uživateli

|                               | <b>Použití</b>  | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Kód ISO</b> |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 215 m/min            | P              |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 205 m/min            | P              |
| Ocel < 900 N/mm               | vhodný          | 200 m/min            | P              |
| Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | omezené použití | 95 m/min             | P              |
| Ocel < 1400 N/mm              | omezené použití | 95 m/min             | P              |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 90 m/min             | M              |
| GG(G)                         | omezené použití | 130 m/min            | K              |
| Uni                           | vhodný          |                      |                |
| mokrý max.                    | vhodný          |                      |                |
| suché                         | omezené použití |                      |                |