

Garant**Záhlubník se zpětným chodem 180°, Maximální zahloubení Ø D: 43mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	217180 43
GTIN	4045197281296
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:**S jedním břitem (z = 1).****Upozornění:**

Rozměr e = naprogramovaný rozměr (informace na konci stránky). Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Počet břitů Z	1
Ø zahloubení D	43 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Provedení stopky	Whistle Notch
Délka vyložení L ₁	123 mm
Ø stopky D _s h6	32 mm
L ₂	103 mm
Minimální Ø d _{min}	30 mm
Naprogramovaný rozměr e	7,05 mm
Ø nákrůžku D ₁	40 mm
L ₃	95 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	260150

Vnitřní chlazení	ano
Celková délka L	183 mm
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Záhlubníky

Příslušenství

Upínací šroub	219844
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP