

Garant**Záhlubník se zpětným chodem 180°, Maximální zahloubení Ø D: 24mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 217180 24 |
| GTIN | 4045197196927 |
| Třída artiklu | 210 |

Popis**Provedení:****S jedním břitem (z = 1).****Upozornění:**

Rozměr e = naprogramovaný rozměr (informace na konci stránky). Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Ø zahloubení D | 24 mm |
| Naprogramovaný rozměr e | 4,8 mm |
| L ₃ | 50 mm |
| L ₂ | 57 mm |
| Šroub pro vyměnitelné destičky | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) |
| Provedení stopky | Whistle Notch |
| Minimální Ø d _{min} | 15 mm |
| Ø nákržku D ₁ | 25 mm |
| Počet břitů Z | 1 |
| Délka vyložení L ₁ | 72 mm |
| Ø stopky D _s h6 | 20 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | 260142 |

| | |
|------------------|------------|
| Vnitřní chlazení | ano |
| Celková délka L | 122 mm |
| Výměna nástroje | PowerCard |
| Druh produktu | Záhlubníky |

Příslušenství

| | |
|---|------------|
| Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm | 211750 1,2 |
| Upínací šroub Typ 1 | 219795 1 |
| PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |