

Garant**Záhlubník se zpětným chodem 180°, Maximální zahloubení Ø D: 33mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	217180 33
GTIN	4045197196958
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:****S jedním břitem (z = 1).****Upozornění:**

Rozměr e = naprogramovaný rozměr (informace na konci stránky). Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Naprogramovaný rozměr e	6,65 mm
Délka vyložení L ₁	102 mm
Minimální Ø d _{min}	21 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Ø nákržku D ₁	25 mm
Ø stopky D _s h6	20 mm
L ₂	82 mm
Provedení stopky	Whistle Notch
Ø zahloubení D	33 mm
L ₃	75 mm
Počet břitů Z	1
Vhodná vyměnitelná břitová destička	260150

Vnitřní chlazení	ano
Celková délka L	152 mm
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Záhlubníky

Příslušenství

Upínací šroub	219844
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,0 Nm	211750 3,0