

**Garant****Záhlubník se zpětným chodem 180°, Maximální zahloubení Ø D: 53mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	217180 53
GTIN	4045197465719
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:****S jedním břitem (z = 1).****Upozornění:**

Rozměr e = naprogramovaný rozměr (informace na konci stránky). Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,5** s čepelí č. **674252 vel. 20IP**.

**Technický popis**

Ø stopky D <sub>s</sub> h6	40 mm
Délka vyložení L <sub>1</sub>	140 mm
Minimální Ø d <sub>min</sub>	36 mm
Provedení stopky	Weldon
Počet břitů Z	1
Ø zahloubení D	53 mm
Naprogramovaný rozměr e	9,05 mm
L <sub>3</sub>	110 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	260158
Vnitřní chlazení	ano
Celková délka L	210 mm

Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Záhlubníky

---

## Příslušenství

Upínací šroub	219945
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10-dílná	219848