

**Garant****Záhlubník se zpětným chodem 180°, Maximální zahloubení Ø D: 36mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	217180 36
GTIN	4045197281258
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:****S jedním břitem (z = 1).****Upozornění:**

Rozměr e = naprogramovaný rozměr (informace na konci stránky). Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

**Technický popis**

Naprogramovaný rozměr e	7,05 mm
Provedení stopky	Whistle Notch
Šroub pro vyměnitelné destičky	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Délka vyložení L <sub>1</sub>	113 mm
Ø stopky D <sub>s</sub> h6	32 mm
Minimální Ø d <sub>min</sub>	23 mm
L <sub>2</sub>	93 mm
L <sub>3</sub>	85 mm
Ø zahloubení D	36 mm
Počet břitů Z	1
Ø nákrůžku D <sub>1</sub>	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	260150

Vnitřní chlazení	ano
Celková délka L	173 mm
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Záhlubníky

### Příslušenství

Upínací šroub	219844
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP