

Garant**Rovinná fréza 45° pravotočivá, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 63/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	214200 63/6
GTIN	4045197131423
Třída artiklu	210

Popis**Upozornění:**Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelí č. **674252 vel. 20IP**.**Technický popis**

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SE.. 1204..
Ø břitu D_c	63 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Upínací otvor Ø	22 mm
Maximální vnější Ø D_{max}	75 mm
Počet břitů Z	6
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	45 stupeň

Dělení břitů	nestejné
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	rovinná fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,7 Nm	211750 5,7
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219800
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP