



## Rohová fréza 90° MECX, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 12/2mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	227100 12/2
GTIN	4960664462742
Třída artiklu	250

### Popis

#### Popis:

Zlepšená produktivita i při nestabilních podmínkách obrábění díky velmi úzkým roztečím. Nízké řezné síly a vysoká stabilita pro nízké sklony k vibracím. Umožňuje provádění různých frézovacích operací, jako rohové frézování, šikmé zanořování atd.

### Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	229706 (T6; 0,45 Nm)
Délka vyložení $L_1$	18 mm
Ø břitu $D_c$	12 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	6 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	80 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 0703
Ø stopky $D_s$ h6	12 mm
Počet břitů Z	2
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	8 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{\max}$	22 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{\min}$	21 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	1,43 stupeň
Ø $D_3$	9 mm

Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Příslušenství

Upínací šroub	229706
---------------	--------