

**Rohová fréza 90° MECX, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 25/5Lmm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 227100 25/5L |
| GTIN | 4960664462858 |
| Třída artiklu | 250 |

Popis**Popis:**

Zlepšená produktivita i při nestabilních podmínkách obrábění díky velmi úzkým roztečím. Nízké řezné síly a vysoká stabilita pro nízké sklony k vibracím. Umožňuje provádění různých frézovacích operací, jako rohové frézování, šikmé zanořování atd.

Technický popis

| | |
|---|----------------------|
| Šroub pro vyměnitelné destičky | 229707 (T6; 0,45 Nm) |
| Ø stopky D_s h6 | 20 mm |
| Ø břitu D_c | 25 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | BD.. 0703 |
| Délka vyložení L_1 | 25 mm |
| Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$ | 6 mm |
| Celková délka $L_{celk.}$ | 120 mm |
| Počet břitů Z | 5 |
| Délka šikmého zanořování L pro α_{max} | 21 mm |
| Vrtací kruhové frézování Ø D_{max} | 48 mm |
| Vrtací kruhové frézování Ø D_{min} | 47 mm |
| Úhel šikmého zanořování α_{max} | 0,55 stupeň |
| Ø D_3 | 22 mm |

| | |
|------------------|-------------------|
| Provedení stopky | válcová stopka |
| Úhel nastavení κ | 90 stupeň |
| Použití frézy | Ramping |
| Použití frézy | Rohové frézování |
| Použití frézy | Kruhové frézování |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Příslušenství

| | |
|---------------|--------|
| Upínací šroub | 229707 |
|---------------|--------|