

**Garant****Rovinná fréza 45°, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 40/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	214400 40/6
GTIN	4045197131737
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

Velký počet břitů pro nejvyšší produktivitu. Pozitivní úhel náběhu pro měkký řez a nízkou spotřebu energie.

**Výhoda:****Maximální produktivita díky:**

- Nejvyšší velikost řezné rychlosti.
- Největší posuvy.
- Krátké časy obrábění.

**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,5** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

**Technický popis**

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Maximální vnější Ø D <sub>max</sub>	48,2 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	40 mm
Ø břitu D <sub>c</sub>	40 mm

Upínací otvor $\varnothing$	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SD.. 0903
$\varnothing D_3$	48 mm
Počet břitů Z	6
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	0,76 mm
Vrtací kruhové frézování $a_p$	1,5 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	94 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	88 mm
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	37,5 mm
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení $\kappa$	45 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	rovinná fréza

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219809
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,5 Nm	211750 1,5
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP