

**Rohová fréza 90° MEC11T, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 40/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227310 40/5
GTIN	4960664437474
Třída artiklu	250

Popis**Popis:**

MEC11T typ frézy s vyšší stabilitou díky nižšímu počtu břitů než MECX. Díky tomu je možný zvýšený posuv na jednotlivý zub.

Technický popis

Ø břitu D_c	40 mm
Upínací otvor Ø	16 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	10 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 11T3
Šroub pro vyměnitelné destičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Celková délka $L_{celk.}$	40 mm
Počet břitů Z	5
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,35 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	33 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	74 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	78 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229708
---------------	--------