



## Rohová fréza 90° MEC11T, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 32/4mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	227315 32/4
GTIN	4960664672936
Třída artiklu	250

### Popis

#### Popis:

MEC11T typ frézy s vyšší stabilitou díky nižšímu počtu břitů než MECX. Díky tomu je možný zvýšený posuv na jednotlivý zub.

### Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Upínací závit M	M16
Ø břitu $D_c$	32 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	10 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 11T3
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Počet břitů Z	4
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{\max}$	62 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{\min}$	58 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	0,46 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	25 mm
Ø $D_3$	26 mm

Provedení stopky	se závitem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Rohové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Příslušenství

Upínací šroub	229708
---------------	--------