



Rohová fréza 90° MEC17, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 25/2Lmm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	227500 25/2L
GTIN	4960664396160
Třída artiklu	250

Popis

Provedení:

Dlouhé řezné hrany umožňují velkou hloubku řezu. Minimální počet břitů.

Technický popis

Délka vyložení L_1	36 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	120 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BDMT 170408
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	15,7 mm
Ø stopky D_s h6	20 mm
Ø břitu D_c	25 mm
Počet břitů Z	2
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	16,6 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	48 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	43 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,86 stupeň
Ø D_3	18 mm
Provedení stopky	válcová stopka

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Rohové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229709
---------------	--------