



Rohová fréza 90° MEC11T, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 50/5Lmm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 227300 50/5L |
| GTIN | 4960664460960 |
| Třída artiklu | 250 |

Popis

Popis:

MEC11T typ frézy s vyšší stabilitou díky nižšímu počtu břitů než MECX. Díky tomu je možný zvýšený posuv na jednotlivý zub.

Technický popis

| | |
|---|---------------------|
| Ø stopky D_s h6 | 32 mm |
| Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$ | 10 mm |
| Šroub pro vyměnitelné destičky | 229708 (T8; 1,2 Nm) |
| Délka vyložení L_1 | 50 mm |
| Celková délka $L_{celk.}$ | 150 mm |
| Ø břítu D_c | 50 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | BD.. 11T3 |
| Počet břitů Z | 5 |
| Délka šikmého zanořování L pro α_{max} | 43 mm |
| Vrtací kruhové frézování Ø D_{max} | 98 mm |
| Vrtací kruhové frézování Ø D_{min} | 94 mm |
| Úhel šikmého zanořování α_{max} | 0,27 stupeň |
| Ø D_3 | 44 mm |

| | |
|------------------|-------------------|
| Provedení stopky | válcová stopka |
| Úhel nastavení κ | 90 stupeň |
| Použití frézy | Ramping |
| Použití frézy | Rohové frézování |
| Použití frézy | Kruhové frézování |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Příslušenství

| | |
|---------------|--------|
| Upínací šroub | 229708 |
|---------------|--------|