

**Rohová fréza 90° MECH11, válcová stopka, Ø D / Zef: 25/2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227450 25/2
GTIN	4960664503742
Třída artiklu	250

Popis**Provedení:**

Vroubkované vyměnitelné břitové destičky pro snížené řezné síly a vibrace. Je dosahováno srovnatelně větší šířky záběru a_e při stejné hloubce řezu a_p . Tím se zvýší produktivita i na strojích s nižším výkonem.

Technický popis

Ø břitu D_c	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BDMT 11T308
Efektivní počet břitů Z_{eff}	2
Celková délka $L_{celk.}$	120 mm
Délka vyložení L_1	46 mm
Ø stopky D_s h6	25 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p,max}$	37 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	BDMT 11T308
Počet vyměnitelných břitových destiček	8
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	rohové frézování

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229708
---------------	--------