

Garant**SDMX 0903 AFEN, HB7520, Typ: UNI**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 214440 UNI |
| GTIN | 4045197302885 |
| Třída artiklu | 21A |

Popis

Provedení:

- Vyměnitelné destičky, vhodné pro vyšší řezné rychlosti a posuvy.
- Přesně slinované a broušené pro nejlepší kvalitu povrchu.
- Jemnozrnná struktura pro velkou houževnatost a odolnost proti opotřebení.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 3 \text{ mm}$.

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|--|
| Typ | UNI |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SDMX 0903 AFEN |
| Typ | HB7520 |
| Řezný materiál | TK |
| Počet výměn/řezání | 4 |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 350 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 255 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 230 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | omezené použití | 180 m/min | P |
| Ocel < 1400 N/mm | omezené použití | 130 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 165 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | omezené použití | 130 m/min | M |
| GG(G) | omezené použití | 235 m/min | K |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý max. | omezené použití | | |
| suché | vhodný | | |