

**Rohová fréza 90° MECH11, válková stopka, Ø D / Zef: 32/2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227450 32/2
GTIN	4960664503759
Třída artiklu	250

Popis**Provedení:**

Vroubkované vyměnitelné břitové destičky pro snížené řezné síly a vibrace. Je dosahováno srovnatelně větší šířky záběru a_e při stejné hloubce řezu a_p . Tím se zvýší produktivita i na strojích s nižším výkonem.

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	BDMT 11T308
Celková délka $L_{celk.}$	140 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BDMT 11T308
Efektivní počet břitů Z_{eff}	2
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	46 mm
Ø břitu D_c	32 mm
Ø stopky $D_s h6$	32 mm
Délka vyložení L_1	55 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Počet vyměnitelných břitových destiček	10
Provedení stopky	válková stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	rohové frézování

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229708
---------------	--------