




Rohová fréza 90° MEC11T, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 30/4L mm



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	227305 30/4L
GTIN	4960664406593
Třída artiklu	250

Popis

Popis:

MEC11T typ frézy s vyšší stabilitou díky nižšímu počtu břitů než MECX. Díky tomu je možný zvýšený posuv na jednotlivý zub.

vnitřní chlazení: ano

Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$: 10 mm

Délka vyložení L_1 : 32 mm

Celková délka $L_{celk.}$: 88 mm

Stopka Ø D_s h6: 25 mm

Vhodná vyměnitelná břitová destička: BD.. 11T3

Šroub pro vyměnitelné destičky: 229708 (T8; 1,2 Nm)

Technický popis

Stopka Ø D_s h6	25 mm
Ø břitů D_c	30 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	10 mm
Celková délka $L_{celk.}$	88 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 11T3
Délka vyložení L_1	32 mm
Počet břitů Z	4
Série	Rohová fréza

Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Rohové frézování
vnitřní chlazení	ano

Příslušenství

Upínací šroub	229708
---------------	--------