



## Rohová fréza 90° MECH11, válková stopka, Ø D / Zef: 32/4mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	227450 32/4
GTIN	4960664503766
Třída artiklu	250

### Popis

#### Provedení:

Vroubkované vyměnitelné břitové destičky pro snížené řezné síly a vibrace. Je dosahováno srovnatelně větší šířky záběru  $a_e$  při stejné hloubce řezu  $a_p$ . Tím se zvýší produktivita i na strojích s nižším výkonem.

### Technický popis

Efektivní počet břitů $Z_{eff}$	4
Ø stopky $D_s$ h6	32 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø břitu $D_c$	32 mm
Délka vyložení $L_1$	55 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BDMT 11T308
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	46 mm
Celková délka $L_{celk.}$	140 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	BDMT 11T308
Počet vyměnitelných břitových destiček	20
Provedení stopky	válková stopka
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Použití frézy	rohové frézování

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Příslušenství

Upínací šroub	229708
---------------	--------