

Garant**BGHX 15L5 PCER, HB7535, Typ: ST1400****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	214543 ST1400
GTIN	4045197698728
Třída artiklu	21B

Popis**Provedení:**

Přesně broušená tvrdokovová vyměnitelná břitová destička pro vysoké jakosti povrchu při rovinném obrábění.

Použití:

Pro povrchy s hloubkou drsnosti pod R_z 3 μm . Pouze suché obrábění.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 1 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p\text{max}} = 5$ mm.

Posuv f_z na zub: 0,2 mm

Technický popis

Typ	ST1400
Posuv f_z na zub	0,2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	BGHX 15L5 PCER
Typ	HB7535
Řezný materiál	TK

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	240 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	200 m/min	P
suché	vhodný		