

**Rohová fréza 90° MECH11, válcová stopka, Ø D / Zef: 40/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227450 40/4
GTIN	4960664503773
Třída artiklu	250

Popis**Provedení:**

Vroubkované vyměnitelné břitové destičky pro snížené řezné síly a vibrace. Je dosahováno srovnatelně větší šířky záběru a_e při stejné hloubce řezu a_p . Tím se zvýší produktivita i na strojích s nižším výkonem.

Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Celková délka $L_{celk.}$	150 mm
Efektivní počet břitů Z_{eff}	4
Ø stopky D_s h6	32 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	55 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BDMT 11T308
Ø břitu D_c	40 mm
Délka vyložení L_1	64 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	BDMT 11T308
Počet vyměnitelných břitových destiček	24
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	rohové frézování

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229708
---------------	--------