

**Rohová fréza 90° MECH11, stopka Weldon, Ø D / Zef: 25/2mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 227453 25/2 |
| GTIN | 4960664526314 |
| Třída artiklu | 250 |

Popis**Provedení:**

Vroubkované vyměnitelné břitové destičky pro snížené řezné síly a vibrace. Je dosahováno srovnatelně větší šířky záběru a_e při stejné hloubce řezu a_p . Tím se zvýší produktivita i na strojích s nižším výkonem.

Technický popis

| | |
|----------------------------------------|---------------------|
| Délka vyložení L_1 | 46 mm |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | BDMT 11T308 |
| Ø stopky D_s h6 | 25 mm |
| Ø břitu D_c | 25 mm |
| Efektivní počet břitů Z_{eff} | 2 |
| Šroub pro vyměnitelné destičky | 229708 (T8; 1,2 Nm) |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | BDMT 11T308 |
| Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$ | 37 mm |
| Celková délka $L_{celk.}$ | 104 mm |
| Počet vyměnitelných břitových destiček | 8 |
| Provedení stopky | stopka Weldon |
| Úhel nastavení κ | 90 stupeň |
| Použití frézy | rohové frézování |

| | |
|------------------|--------------|
| Vnitřní chlazení | ano |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Příslušenství

| | |
|---------------|--------|
| Upínací šroub | 229708 |
|---------------|--------|