

Garant**Vysokovýkonná závitová fréza, stopka Weldon, Užitný Ø D / délka vyložení L1: 36/65mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218050 36/65
GTIN	4045197447197
Třída artiklu	21R

Popis**Provedení:**

Závitová fréza HPC pro zkrácenou dobu obrábění.

Použití:

Použitelné univerzálně **pro pravé a levé vnější a vnitřní závity**. Pro **obrábění průchozích a slepých otvorů**.

Upozornění:

Fréza č. 218050 vel. 17/26 a 17/36 vhodná pro stoupání do 2,5 mm (včetně). Fréza č. 218050 vel. 30/65 vhodná pro stoupání < 5.

Technický popis

Délka vyložení L ₁	65 mm
Užitečný Ø D	36 mm
Ø stopky D _s	32 mm
Velikost destiček	41
Upínací šroub	219928
Celková délka L _{celk.}	128 mm
Fixační šroub	219927
Počet břitů Z	4
Počet drážek na třísky	4

Provedení stopky	stopka Weldon
Použití při způsobu vrtání	slepý otvor
Použití při způsobu vrtání	Průchozí otvor
Směr řezu	vlevo a vpravo
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Zavitova freza

Příslušenství

Upínací šroub	219928
Upínací šroub	219927