

Garant**Vysokovýkonná závitová fréza, stopka Weldon, Užitný Ø D / délka vyložení L1: 22/43mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	218050 22/43
GTIN	4045197412522
Třída artiklu	21R

Popis

Provedení:**Závitová fréza HPC pro zkrácenou dobu obrábění.****Použití:**Použitelné univerzálně **pro pravé a levé vnější a vnitřní závity**. Pro **obrábění průchozích a slepých otvorů**.**Upozornění:**

Fréza č. 218050 vel. 17/26 a 17/36 vhodná pro stoupání do 2,5 mm (včetně). Fréza č. 218050 vel. 30/65 vhodná pro stoupání < 5.

Technický popis

Užitečný Ø D	22 mm
Délka vyložení L ₁	43 mm
Ø stopky D _s	25 mm
Velikost destiček	25
Celková délka L _{celk.}	102 mm
Fixační šroub	219926
Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Provedení stopky	stopka Weldon

Použití při způsobu vrtání	slepý otvor
Použití při způsobu vrtání	Průchozí otvor
Směr řezu	vlevo a vpravo
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Zavitova freza

Příslušenství

Upínací šroub	219926
---------------	--------