

**Garant****Vysokovýkonná závitová fréza, stopka Weldon, Užitný Ø D / délka vyložení L1: 13,6/26mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218050 13,6/26
GTIN	4045197447142
Třída artiklu	21R

**Popis****Provedení:**

**Závitová fréza HPC pro zkrácenou dobu obrábění.**

**Použití:**

Použitelné univerzálně **pro pravé a levé vnější a vnitřní závit**. Pro **obrábění průchozích a slepých otvorů**.

**Upozornění:**

Fréza č. 218050 vel. 17/26 a 17/36 vhodná pro stoupání do 2,5 mm (včetně). Fréza č. 218050 vel. 30/65 vhodná pro stoupání < 5.

**Technický popis**

Fixační šroub	219926
Velikost destiček	24
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	82 mm
Délka vyložení L <sub>1</sub>	26 mm
Užitečný Ø D	13,6 mm
Počet břitů Z	1
Počet drážek na třísky	1
Provedení stopky	stopka Weldon

Použití při způsobu vrtání	slepý otvor
Použití při způsobu vrtání	Průchozí otvor
Směr řezu	vlevo a vpravo
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Zavitova freza

---

## Příslušenství

Upínací šroub	219926
---------------	--------