

**Upínač nástrojů typ C2 axiální, levý, Stopka Ø d1: 40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319117 40
GTIN	4067263237426
Třída artiklu	32V

Popis**Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ±2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kulovými tryskami.

Použití:

K rovnému zapichování.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.

Technický popis

h_1	25 mm
Šířka stopky b_3	20,5 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 40
l_1	85 mm
h_5	32,5 mm
b_2	42,5 mm
Ø stopky d_1	40 mm

Technický list

b ₁	85 mm
h ₆	48 mm
h ₂	34 mm
Tvar	C
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/319117-40>