

**Garant****Držák nástrojů VDI GARANT Master eco typ B1 radiální pravý, krátký, Stopka  
Ø d1: 40mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	319006 40
GTIN	4067263201786
Třída artiklu	31V

## Popis

**Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ±2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kulovými tryskami.

**Použití:**

Převážně pro vnější obrábění.

**Norma:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Technický popis

b <sub>2</sub>	42,5 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 40
h <sub>1</sub>	25 mm
Ø stopky d <sub>1</sub>	40 mm
h <sub>6</sub>	48 mm
l <sub>2</sub>	44 mm

$l_1$	22 mm
$h_5$	34,5 mm
$b_1$	85 mm
Tvar	B
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI