

Garant**VDI nástrojová upínka GARANT Master Eco typ C4 Axiální, levý, Stopka Ø d1: 30mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	319136 30
GTIN	4067263238102
Třída artiklu	31V

Popis

Provedení:

- Povrchově kalené HRC 58 ±2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kulovými tryskami.

GARANT Eco – pro použití s běžnými soustružnickými držáky, GARANT Eco – systém držáků upichovacího nože č. 273830 – 273891 a GARANT Eco – základní držák pro upichování č. 273651.

Použití:

K rovnému zapichování.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický popis

Šířka stopky b_3	17 mm
h_2	29 mm
b_2	35 mm
h_1	20 mm

l_1	70 mm
h_5	28 mm
h_6	38 mm
b_1	70 mm
Ø stopky d_1	30 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 30
Tvar	C
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI