

AEG

Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem, Typ: BSB18C2X22



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070229 BSB18C2X22
GTIN	4058546010850
Třída artiklu	07A

Popis

Provedení:

2stupňový akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem s bezkartáčovým motorem.

- **Elektronická regulace otáček pro šetrné a spolehlivé navrtávání a šroubování, pravý/levý chod.**
- **2stupňová celokovová převodovka s pripojitelným rázovým mechanismem pro vrtání v kovu, kameni a ve zdivu.**
- **Vícetupňové nastavení točivého momentu a odnímatelné vrtací sklíčidlo.**

Kompaktní a výkonná 18V akumulátorová příklepová vrtačka pro náročné aplikace. Odnímatelné vrtací sklíčidlo.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 akumulátorů 18 V / 2,0 Ah Li-Ion, nabíječky a přepravního kufru.

Upozornění:

Vhodné akumulátory najdete pod č. 073846 – 073848, vhodné nabíječky a základní sady najdete pod č. 073841 a 073844.

Technický popis

Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	45 mm
--	-------

Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Maximální Ø vrtání do betonu	14 mm
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	AEG typ AS 18 V
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Konstrukce motoru	Bezkartáčový
Maximální vibrace dle EN bez příklepové funkce	< 2,5 m/s ²
Maximální otáčky 2. stupně	1800 min ⁻¹
Obal	přepravní kufřík
Označení výrobce	BSB18C2XLI-202C
Počet obsažených akumulátorů	2
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Hmotnost	1,7 kg
Typické použití	Heavy Duty
Maximální utahovací moment měkký	32 Nm
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 450 min ⁻¹
Napětí akumulátorů	18 V
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Maximální utahovací moment tvrdý	60 Nm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Druh produktu	Vrtací šroubovák s příklepem