



## Rohová fréza 90° MEC17, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 50/4Lmm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	227500 50/4L
GTIN	4960664460977
Třída artiklu	250

### Popis

#### Provedení:

Dlouhé řezné hrany umožňují velkou hloubku řezu. Minimální počet břitů.

### Technický popis

Ø břitu $D_c$	50 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	15,7 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	150 mm
Délka vyložení $L_1$	50 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BDMT 170408
Ø stopky $D_s$ h6	32 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
Počet břitů Z	4
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	41,6 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{\max}$	98 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{\min}$	93 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	0,34 stupeň
Ø $D_3$	43 mm
Provedení stopky	válcová stopka

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Rohové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Příslušenství

Upínací šroub	229709
---------------	--------