

HOLEX**Šatní skříň s plastovými nohama a bezpečnostním zámekem s otočnou závorou, Počet oddílů: 2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	949615 2
GTIN	4067263642701
Třída artiklu	92S

Popis**Provedení:**

Šatní skříň s šířkou oddílu 300 mm s pevně přivařenou horní policí. Šatní tyč má 3 posuvné háky. Dvířka s károvým děrováním pro větrání a rámečkem pro štítek.

S plastovými nohama.

S bezpečnostním zámekem s otočnou závorou, uzamykatelným pomocí visacího zámku (není součástí dodávky).

Koncept větrání: Vstup vzduchu v zadním dnu skříně zaručuje dobré větrání a sušení v oddíle. Přívod vzduchu u speciálních skříní probíhá skrz otvory nad dozadu odsazeným podstavcem.

Norma:**DIN 4547****Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**. Není možné žádné zvláštní lakování.

Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Hloubka	500 mm
Užitná hloubka každého oddílu	477 mm
Užitná výška každého oddílu na šaty	1420 mm
Počet tyčí na šaty	1
Užitná výška každého odkládacího prostoru	328 mm
Police šířka	298 mm
Provedení podstavce	Ocelové nohy
Pro visací zámek s Ø třmenu do	6 mm
Výška	1950 mm
Provedení zámku	Bezpečnostní uzávěr s otočnou zástrčkou
Větrací drážky na dveřích	ano
Užitná šířka každého oddílu	240 mm
Počet oddílů	2
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Pro visací zámek	ano
Norma	DIN 4547
Počet pevných polic	1
Šířka	600 mm
Možnost odstínů na práni	ne
Hloubka polic	477 mm
Hmotnost	38 kg
Tloušťka materiálu	0,8 mm
Úhel otevření dveří	110 stupeň
Volba barev	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Šatní skříň