

**HOLEX****Šatní skříň se šikmým střešním nástavcem, plastové nohy a bezpečnostním zámekem s otočnou závorou, Počet oddílů: 2****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 949633 2      |
| GTIN           | 4067263642824 |
| Třída artiklu  | 92S           |

**Popis****Provedení:**

Šatní skříň s šikmým střešním nástavcem, který brání odkládání předmětů. Šířka oddílu 300 mm s pevně přivařenou horní policí. Šatní tyč má 3 posuvné háky. Dvířka s károvým děrováním pro větrání a rámečkem pro štítek.

S plastovými nohami.

S bezpečnostním zámekem s otočnou závorou, uzamykatelným pomocí visacího zámku (není součástí dodávky).

**Norma:****DIN 4547****Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**. Není možné žádné zvláštní lakování.

**Upozornění:**

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

|  |  |
|--|--|
| Výška vzadu  | 2180 mm                                    |
| Počet pevných polic  | 1  |
| Pro visací zámek   | ano  |
| Šikmá stříška  | ano  |
| Počet tyčí na šaty   | 1  |
| Šířka  | 600 mm                                     |
| Pro visací zámek s Ø třmenu do                               | 6 mm                                       |
| Počet oddílů   | 2  |
| Police šířka   | 298 mm                                     |
| Výška vpředu   | 1950 mm                                    |
| Provedení zámku  | Bezpečnostní uzávěr<br>s otočnou zástrčkou |
| Užitná šířka každého oddílu                                  | 240 mm                                     |
| Hloubka  | 500 mm                                     |
| Hmotnost   | 42 kg                                      |
| Užitná hloubka každého oddílu                                | 477 mm                                     |
| Hloubka polic  | 477 mm                                     |
| Čelní strana skříně  | Celoplechová křídlová dvířka               |
| Užitná výška každého odkládacího prostoru se šikmou stříškou | 328 mm                                     |
| Provedení podstavce  | Ocelové nohy                               |
| Možnost odstínů na práni                                     | ne   |
| Větrací drážky na dveřích                                    | ano  |
| Norma  | DIN 4547                                   |
| Užitná výška každého oddílu na šaty                          | 1420 mm                                    |
| Tloušťka materiálu   | 0,8 mm                                     |
| Úhel otevření dveří  | 110 stupeň                                 |
| Volba barev  | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005               |
| Druh produktu  | Šatní skříň                                |

