



Kabelový buben ocelové jádro33N



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081106 33N
GTIN	4007123682850
Třída artiklu	08B

Popis

Provedení:

Kabelové bubny odpovídají požadavkům DGUV I 203-006 (dříve BGI 608).

Robustní kabelový buben s tělesem bubnu z ocelového plechu, přední a zadní strana s ochrannou izolací.

Funkce:

IP44: Ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vniknutí cizích těles $\varnothing > 1$ mm, musí být udržována vzdálenost od nástrojů a drátů.

Technický popis

Diagnostický systém k dispozici	ano
Ochranná třída IP	IP 44
Materiál kabelu	neopren
Počet zásuvek	4
Délka kabelu	33 m
Materiál pouzdra	Ocel

Třída kabelu	H07RN-F
Zdroj energie	síťový provoz
Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě	Kategorie 2 (K2) dle BGI
Konstrukce kabelu	3G1,5
Jmenovitý výkon odvinutý	3500 (16A) W
Druh produktu	Kabelový buben