

**Sada ochranných ucpávek do uší 3M™ E-A-R™ Classic™, Typ: P250****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	097323 P250
GTIN	4046719343393
Třída artiklu	04M

Popis**Provedení:**

Ochranné ucpávky do uší E-A-R™ Classic™. Pomalu se zpětně tvarující polymerní pěna poskytuje dobré akustické vlastnosti. Válcovitý typ je vhodný pro většinu zvukovodů a poskytuje účinnou ochranu. SNR = 28 dB (H = 30 dB, M = 24 dB, L = 2 dB).

- **Odolné vůči vlhkosti**
- **Nízký rovnovážný tlak snižuje tlak ve zvukovodu**
- **Povrchová struktura podobná buňce zabraňuje vyklouznutí**

250 kapesních balení vždy s 1 párem pro denní dávku.

Technický popis

Obsah	250 paar
Označení výrobce	PP01002
Obal	po párech
Hodnota SNR (hodnota tlumení)	28 dB(A)
Materiál ucpávky	Polyuretan

Druh produktu

Jednorázové ochranné ucpávky do uší