

melabo**Dvojitá bruska 230 V, Typ: DS150P**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	077530 DS150P
GTIN	4061792225992
Třída artiklu	03D

Popis

Provedení:

Dvojitá bruska pro broušení, ostření, odstraňování otřepů a při použití ocelového drátěného kartáče také pro odrezování oceli a kovů. Integrované LED světlo optimálně osvětluje pracovní oblast. Maximální klidný chod a vysoká životnost kotoučů je umožněna díky vysoce kvalitním upevňovacím přírubám.

- **Opěrky obrobků nastavitelné bez použití nářadí.**
- **Výkonný stroj pro náročné ostření, broušení a odstraňování otřepů.**
- **Vhodné pro použití ocelových drátěných kulatých kartáčů pro odstraňování rzi.**
- **Integrované LED světlo pro optimální osvětlení pracovní oblasti.**
- **Nehlučný a bezúdržbový indukční motor bez vibrací.**
- **Maximální klidný chod a vysoká životnost kotoučů díky vysoce kvalitním upevňovacím přírubám.**
- **Maximální bezpečnost práce díky mimořádně velkým, stabilním ochranným sklům proti jiskrám.**

Rozsah dodávky:

Obsahuje standardní korundové brusné kotouče 36 P a 60 N, ochranná skla proti jiskrám, opěru obrobku a šestihranné klíče.

Upozornění:

Vhodné brusné kotouče najdete od č. 596100 a č. 568733.

Technický popis

Šířka brusného kotouče T	20 mm
Zdroj energie	síťový provoz
Maximální počet otáček	2980 min ⁻¹
Příkon	400 W
Ø brusného kotouče D	150 mm
Označení výrobce	DS 150 Plus
Ø otvoru brusného kotouče H	20 mm
Hmotnost	10,2 kg
Délka kabelu	1,8 m
Jmenovitý výkon	230 V