

**Rohová fréza 90° MEC17, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 125/9mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227510 125/9
GTIN	4960664473175
Třída artiklu	250

Popis**Provedení:**

Dlouhé řezné hrany umožňují velkou hloubku řezu. Minimální počet břitů.

Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	15,7 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BDMT 170408
Ø břitu D_c	125 mm
Upínací otvor Ø	40 mm
Celková délka $L_{celk.}$	63 mm
Počet břitů Z	9
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,12 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	116,6 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	243 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	248 mm
$\varnothing D_3$	118 mm
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Rohové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229709
---------------	--------