

HOLEX

Šatní skříň se šikmým střešním nástavcem k oddělení civilního a pracovního oděvu, plastové nohy a bezpečnostním zámekem s otočnou závorou, Počet oddílů: 4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	949734 4
GTIN	4067263828839
Třída artiklu	92S

Popis

Provedení:

Šatní skříň s extra širokou rozdělenou přihrádkou pro oddělení osobního a pracovního oděvu. Mezistěna v jednom oddílu slouží pro hygienické oddělení venkovního a pracovního oblečení. Křídlové dveře, které se zavírají k sobě, jsou centrálně zamykatelné zámekem. Dvířka s károvým děrováním pro větrání a vlisovaným rámečkem pro štítek. S pevně přivařenou horní policí. Tyč na šaty se 3 posuvnými háčky.

S plastovými nohama.

S bezpečnostním zámekem s otočnou závorou, uzamykatelným pomocí visacího zámku (není součástí dodávky).

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**. Není možné žádné zvláštní lakování.

Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Výška vzadu	2180 mm
Výška vpředu	1950 mm
Užitná hloubka každého oddílu	477 mm
Užitná výška každého odkládacího prostoru se šikmou stříškou	328 - 530 mm
Šířka	1200 mm
Hmotnost	75 kg
Police šířka	298 mm
Hloubka	500 mm
Užitná šířka každého oddílu	2 × 240 mm
Užitná výška každého oddílu na šaty	1420 mm
Hloubka polic	477 mm
Tloušťka materiálu	0,8 mm
Úhel otevření dveří	110 stupeň
Volba barev	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Šatní skříň